

Garant**Strojni navojni sveder, levi navoj HSS-E 6H, nitrirani in vaporizirani, M-LH: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132800 M20
GTIN	4045197072887
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Z močnim lupilnim rezom. **Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Prednosti:

Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

Tehnični opis

Ø navoja	20 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2,5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	16 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	60 mm
Vrsta navoja	M-LH

Velikost navoja	M20 LH
Prevleka	nitrirani in vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		