

**Vodilni čep, Velikost/Ø čepa: 2/28mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 156750 2/28   |
| GTIN                  | 4033591016989 |
| Razred artikla        | 16C           |

**Opis****Izvedba:**

**Mirujoči vodilni čep:** plinsko nitriran, fino stružen.

**Rotirajoči čep:** sulfidiziran, brušen.

Vel. 1/2,4 do 1/8,4 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 1/8,5 do 1/18 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

Vel. 2/11,5 do 2/13 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 2/14 do 2/32 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

**Uporaba:**

Pri uporabi rotirajočih vodilnih čepov (z izvrtino za hladilno sredstvo) vel. 1 in 2 v držalu art. 156720 vel. 1/20 prihaja hladilno sredstvo za optimalno odvajanje odrezkov neposredno na rezalni rob.

**Tehnični opis**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| celotna dolžina | 105 mm      |
| Ø čepa          | 28 mm       |
| Ø držala        | 10 mm       |
| Vrsta izdelka   | Vodilni čep |