

Garant**Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni Ø DC: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160500 7
GTIN	4045197250636
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Do 5 mm z ravnimi utori, od 6 mm s **spiralo v levo** 7 – 8°. Telo povrtala ima režo in ga je z razpornim vijakom mogoče razširiti do pribl. 1/100 &Ø povrtala (npr. 20Mm Ø = 0,2 mm).

Uporaba:

Za razširitev skoznjih izvrtin na povečano mero. Manjša povrtala uporabljajte le za izvrtine brez prekinitev. Orodje skladiščite v nenapetem stanju.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	7 mm
Prevesna dolžina L ₁	66 mm
4-kotno držalo □	5,6 mm
Celotna dolžina L	107 mm
Dolžina rezil L _c	38 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 859
Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtnanja	pri skoznji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		