

 Atlas Copco

Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: G2511-125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku. Enoročni kotni brusilniki v ergonomični lahki izvedbi s kompozitnim ohišjem, dolžinsko nastavljivim priključkom za boljši dostop na tesnih mestih, blokado vretena in in hitro nastavitvijo ščitnika. **Vpenjalo M14**.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	1,77 kg
Oznaka proizvajalca	G2511-125
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,5 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	1020 l/min

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Izhodna moč	900 W
Delovni hrup	84 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki