

Garant**Nastavljivo ročno povrtalo, Ø DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160600 8
GTIN	4045197250841
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Široko območje nastavljanja. Fina nastavev z merilnimi obroči ali mikrometrom.
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

Tehnični opis

Območje nastavljanja Ø	8 - 9 mm
Nazivni Ø D _c	8 mm
4-kotno držalo □	3,8 mm
Dolžina rezil L _c	34 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno