

Garant**Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni Ø DC: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 160500 22 |
| GTIN | 4045197250766 |
| Razred artikla | 110 |

Opis**Izvedba:**

Do 5 mm z ravnimi utori, od 6 mm s **spiralo v levo** 7 – 8°. Telo povrtala ima režo in ga je z razpornim vijakom mogoče razširiti do pribl. 1/100 &Ø povrtala (npr. 20Mm Ø = 0,2 mm).

Uporaba:

Za razširitev skoznjih izvrtin na povečano mero. Manjša povrtala uporabljajte le za izvrtine brez prekinitev. Orodje skladiščite v nenapetem stanju.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nazivni Ø D _c | 22 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 129 mm |
| 4-kotno držalo □ | 18 mm |
| Celotna dolžina L | 215 mm |
| Dolžina rezil L _c | 82 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 859 |
| Kot spirale | 7-8 stopinj |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | pri skoznji izvrtini |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |