

**Konično povrtalo za izvrtine zatičev 1:50, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	161200 20
GTIN	4045197088994
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Konično naraščajoči rezili (1 mm na 50 mm dolžine).

Vel. 1,2–2,5 – **z ravnimi utori. Oblika A.**

Vel. 3–25 – **s spiralnimi utori. Oblika B.**

**Uporaba:**

Za ročno povrtavanje izvrtin za konične zatiče po ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Priporočilo:**

Za začetne izvrtine uporabite sveder za konične izvrtine art. 116310.

**Tehnični opis**

Velik Ø D <sub>2</sub>	24,8 mm
Majhen Ø D <sub>3</sub>	19,8 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	20 mm
4-kotno držalo □	18 mm
Celotna dolžina L	310 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	250 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 9
Razmerje konusa	1:50

z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		