

**Garant****Garnitura nastavljivih ročnih povrtal, v leseni škatli, Število povrtal: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160800 11
GTIN	4045197251336
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Sestavljena iz ročnih povrtal art. 160600.

Barvni prstan: brez

Ø območja: 8 - 31,5 mm

**Tehnični opis**

Število povrtal	11
Ø območja	8 - 31,5 mm
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skozi izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

**Pribor**

Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 31,5 mm	160600 31,5
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 12 mm	160600 12
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 9 mm	160600 9
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 18 mm	160600 18
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 24 mm	160600 24
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 11 mm	160600 11
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 21 mm	160600 21
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 13,5 mm	160600 13,5
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 27,5 mm	160600 27,5
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 10 mm	160600 10
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 8 mm	160600 8
Nastavljivo ročno povrtalo Ø DC 15,5 mm	160600 15,5