

**Konično povrtalo za izvrtine zatičev 1:50, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	161200 3
GTIN	4045197088895
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Konično naraščajoči rezili (1 mm na 50 mm dolžine).

Vel. 1,2–2,5 – **z ravnimi utori. Oblika A.**

Vel. 3–25 – **s spiralnimi utori. Oblika B.**

Uporaba:

Za ročno povrtavanje izvrtin za konične zatiče po ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Priporočilo:

Za začetne izvrtine uporabite sveder za konične izvrtine art. 116310.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	3 mm
Majhen Ø D ₃	2,9 mm
Velik Ø D ₂	4,06 mm
4-kotno držalo □	3,15 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina rezil L _c	58 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 9
Razmerje konusa	1:50

z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		