



## Obešalnik za orodje, Maks. priklopna masa: 4kg



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079298 4
GTIN	015451591458
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Robustno aluminijasto ohišje, vrv je iz nerjavnega jekla.

Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.

- **Breztežni viseči položaj delovnih naprav.**
- **Red na delovnem mestu.**
- **Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.**
- **Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.**
- **Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.**
- **Uravnoteženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.**

### Tehnični opis

Dolžina izvleka vrvi	2 m
Maksimalna priklopna obremenitev	4 kg
Nosilnost	2 - 4 kg
Masa	2 kg

Vrsta izdelka

Obešalnik za orodje