

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, MF: 24X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132870 24X1,5
GTIN	4045197074102
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Izrazit lupilni rez.**

Vodilni navoj z mazalnimi utori.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	22,5 mm
Ø navoja	24 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	72 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M24×1,5

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		