

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, MF: 8X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132870 8X1
GTIN	4045197074010
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Izrazit lupilni rez.**

Vodilni navoj z mazalnimi utori.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø navoja	8 mm
Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	7 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M8x1

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		