

**Garant****Nastavljivo ročno povrtalo, Ø DC: 15,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160600 15,5
GTIN	4045197250902
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Široko območje nastavljanja. Fina nastavev z merilnimi obroči ali mikrometrom.  
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	15,5 mm
Območje nastavljanja Ø	15,5 - 18 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	60 mm
Celotna dolžina L	166 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno