

Garant**Strojni navojni svedri, TiCN, MF: 6X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132860 6X0,75
GTIN	4045197073815
Razred artikla	11H

Opis**Priporočilo:**

Pri materialih **TOOLOX**, priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05** do **0,3 mm**. večjim \emptyset , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,75 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

\emptyset držala D_s : 4,5 mm

4-kotno držalo \square : 3,4 mm

\emptyset osnovne izvrtine: 5,2 mm

Tehnični opis

\emptyset navoja	6 mm
\emptyset osnovne izvrtine	5,2 mm
Korak navoja	0,75 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
\emptyset držala D_s	4,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo \square	3,4 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M6×0,75
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	4 m/min	H
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		