

Garant**Strojni navojni svedri, nitrirani, MF: 4X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Razred artikla	11H

Opis**Prednosti:**

Suha obdelava pri sivi litini – lahko izpustimo dovajanje hladilnega mazalnega sredstva. Zaradi nitrirane površine večja odpornost proti obrabi.

Napotek:

s 3 rezili

Tehnični opis

Ø navoja	4 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	3,5 mm
Korak navoja	0,5 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF

Velikost navoja	M4×0,5
Prevleka	nitirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		