



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 52294



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 079325 52294 |
| GTIN | 616026522947 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Mali pnevmatski kotni brusilnik z zmogljivim pnevmatskim motorjem, največje število vrtljajev je 20000 1/min. **Vpenjalne stročnice Ø 6 mm**. Uporabni kot kotni rezkarji ali z brusnimi krožniki art. 554090. 7°-kotna glava, brez gonila.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Sistem za brušenje 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------------------|
| Maksimalni Ø plošče | 75 mm |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 1050 l/min |
| Maksimalno število vrtljajev | 20000 min ⁻¹ |
| Priporočena velikost cevi (notranji Ø) | 10 mm |
| Delovni hrup | 79 dB(A) |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,3 m/s ² |
| Masa | 1 kg |
| Izhodna moč | 522 W |
| Minimalni Ø plošče | 50 mm |
| Oznaka proizvajalca | 52294 |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col |
| Priključni navoj | NPT |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Brusna plošča984F Zrnatost 60 | 554006 60 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120 | 554024 120 |
| Brusna plošča984F Zrnatost 36 | 554006 36 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 280 | 554008 280 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120 | 554018 120 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 180 | 554008 180 |
| Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 220 | 554033 220 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 80 | 554012 80 |
| Brusna plošča984F Zrnatost 36 | 554005 36 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120 | 554019 120 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120 | 554023 120 |
| Brusna plošča984F Zrnatost 80 | 554005 80 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50 | 554018 50 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 36 | 554016 36 |
| Brusna plošča984F Zrnatost 80 | 554006 80 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 280 | 554009 280 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 80 | 554014 80 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 60 | 554016 60 |

| | |
|--|------------|
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80 | 554023 80 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 400 | 554009 400 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 600 | 554008 600 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60 | 554018 60 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 60 | 554013 60 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36 | 554018 36 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80 | 554018 80 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60 | 554024 60 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60 | 554019 60 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80 | 554019 80 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 120 | 554016 120 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60 | 554023 60 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 600 | 554009 600 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 36 | 554013 36 |
| Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 60 | 554033 60 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36 | 554023 36 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36 | 554019 36 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 120 | 554009 120 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80 | 554024 80 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 80 | 554016 80 |
| Brusna plošča984F Zrnatost 60 | 554005 60 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 36 | 554014 36 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 120 | 554013 120 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 120 | 554008 120 |
| Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 120 | 554033 120 |
| Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36 | 554024 36 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 60 | 554012 60 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 60 | 554014 60 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 80 | 554013 80 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 36 | 554012 36 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 180 | 554009 180 |
| Brusna plošča237AA Zrnatost 400 | 554008 400 |
| Brusna plošča(CER) Zrnatost 120 | 554012 120 |
| Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50 | 554019 50 |
| Brusna plošča787C Zrnatost 120 | 554014 120 |