

Garant**Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080081 1
GTIN	4062406358075
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080078 vel. 10.

Tehnični opis

primerno za	Visokotlačni
Material cevi	Poliuretan
Uporabna dolžina cevi	10 m
Zunanji Ø cevi	12 mm
Notranji Ø cevi	8 mm
Barva cevi	oranžna
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

