

Garant**Strojni navojni svedri, nitrirani, MF: 6X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132880 6X0,75
GTIN	4045197074133
Razred artikla	11H

Opis**Prednosti:**

Suha obdelava pri sivi litini – lahko izpustimo dovajanje hladilnega mazalnega sredstva. Zaradi nitrirane površine večja odpornost proti obrabi.

Napotek:

s 4 rezili

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	5,2 mm
Korak navoja	0,75 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	6 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	MF

Velikost navoja	M6×0,75
Prevleka	nitirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		