



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 48325



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079443 48325
GTIN	616026483255
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom, v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. **Kompakten** premi brusilnik brez gonila z močjo 300 W z največjim številom vrtljajev **25.000 vrt./min.** Nadzor števila vrtljajev za konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo. Predhodno vključen filter podaljša življenjsko dobo orodja.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Tehnični opis

Masa	0,41 kg
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Dolžina	202 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	648 l/min
Delovni hrup	79 dB(A)
Ø vpenjalne stročnice	6 mm

Izhodna moč	298 W
Oznaka proizvajalca	48325
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica Tip 01497	079449 01497
-------------------------------	--------------