

Re-Bo**List krožne žage za kovino fini, neprevlečeni, Ø×debelina: 50X2,5mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 175000 50X2,5 |
| GTIN | 4045197242747 |
| Razred artikla | 17A |

Opis

Izvedba:

Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s Ø 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.

DIN 1837 A fino ozobljeno s kotnim zobom oblike A. Ravni zobje s sorazmerno majhnimi medzobnimi utori.

Uporaba:

Za tankostenske obdelovance in za manjše globine rezanja.

Napotek:

Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

Tehnični opis

| | |
|------------|--------|
| Ø izvrtine | 13 mm |
| Ø | 50 mm |
| Debelina | 2,5 mm |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Število zob Z | 64 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 1837 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 22 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 20 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 11 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 27 m/min | K |
| CuZn | primerno | 400 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | pogojno primerno | | |