



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: G2588-180



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku. Kotni brusilnik z močjo 1700 W, za zahtevno uporabo in konstantno visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Ergonomsko rokovanje. **Vpenjalo M14.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	G2588-180-M14
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,1 m/s ²
Delovni hrup	90 dB(A)
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Masa	2,4 kg
Izhodna moč	1700 W

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	2160 l/min
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	16 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/2 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki