

**Re-Bo****List krožne žage za kovino fini, neprevlečeni, Ø×debelina: 32X0,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	175000 32X0,5
GTIN	4045197242358
Razred artikla	17A

## Opis

### Izvedba:

Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s Ø 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.

**DIN 1837 A fino ozobljeno** s kotnim zobom oblike A. Ravni zobje s sorazmerno majhnimi medzobnimi utori.<br>

### Uporaba:

Za tankostenske obdelovance in za manjše globine rezanja.

### Napotek:

Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

## Tehnični opis

Ø izvrtine	8 mm
Debelina	0,5 mm
Ø	32 mm

Število zob Z	80
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 1837
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	11 m/min	M
GG(G)	primerno	27 m/min	K
CuZn	primerno	400 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		