

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, G: G1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).**Tehnični opis**

Ø navoja	13,16 mm
Korak navoja	1,337 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	19
Ø osnovne izvrtine	11,8 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	39,48 mm
Velikost navoja	G1/4
Prevleka	neprevlečeni

Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		