



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 52669



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079443 52669
GTIN	616026526693
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom, v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. **Zmogljiv** premi brusilnik brez gonila z močjo 750 W z največjim številom vrtljajev **20.000 vrt./min.** **Patentiran nadzor števila vrtljajev** za konstantno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

### Tehnični opis

Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Dolžina	221 mm
Oznaka proizvajalca	52669
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	1254 l/min
Izhodna moč	744 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Delovni hrup	79 dB(A)
Masa	1 kg
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

---

## Pribor

Vpenjalna stročnica Tip 50016	079449 50016
-------------------------------	--------------