

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, G: G5/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Korakov na colo	14
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Ø navoja	22,91 mm
Korak navoja	1,814 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	68,73 mm
Velikost navoja	G5/8
Prevleka	neprevlečeni

Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		