

Garant**Osnovna letev, Tip: 850****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361115 850 |
| GTIN | 4045197809292 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Lasersko gravirana skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov. Stranski utor za vpenjalne krake in prečni utori za usmerjanje na strojni mizi.

5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105–361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123–361137.

Primerno za:

Vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

Dodatni pribor:

Vpenjalni kraki art. 361165, adapterska plošča za GARANT ZeroClamp art. 361170, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 in vel. 18M16/138.

Napotek:

Primerne utorne matice najdete pod art. 375365.

Od vel. 650 so izvrtine za GARANT ZeroClamp na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|------------|
| Širina B | 125 mm |
| Višina H | 48 mm |
| Masa | 32 kg |
| Dolžina L | 854 mm |
| Število ZC izvrtin | po ponudbi |
| ustreza barvni kodi | Xpent1-2 |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Serija | Xpent |
| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
| Vrsta izdelka | Pripomoček za usmerjanje |

Pribor

| | |
|--|------------------|
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 28 mm | 375365 28 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 10 mm | 375365 10 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| Vpenjalna spona Tip CS0 | 361165 CS0 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 16 mm | 375365 16 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 12 mm | 375365 12 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 22 mm | 375365 22 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 18 mm | 375365 18 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 14 mm | 375365 14 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16 | 360025 18M16 |
| Vpenjalna spona Tip CS1 | 361165 CS1 |
| Posneta utorna matica, brušena Mera utora b1 na stroju 24 mm | 375365 24 |