


Garant**Prijemalna predložna čeljust 3/3, za tip: 125****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361140 125 |
| GTIN | 4045197809452 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

2 vpenjalni stopnji z višino 3 mm.

Prednosti:**Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.****Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------|
| Dolžina l_2 | 9 mm |
| Višina čeljusti h | 20 mm |
| Dolžina l_1 | 9 mm |
| Širina čeljusti b | 125 mm |
| Višina h_1 | 17 mm |
| Dolžina čeljusti l | 12 mm |
| Višina h_2 | 17 mm |

ustreza barvni kodi

Xpent1-2

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža