

**Garant****Prijemalna predložna čeljust 3/5, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361142 80
GTIN	4045197809483
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

**Naležna površina 3 mm.**

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

**Primerno za:** 360405 125MX in 360405 125LX.

**Prednosti:**

**Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.**

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

**Tehnični opis**

Dolžina $l_1$	9 mm
Širina čeljusti $b$	80 mm
Višina $h_2$	17 mm
Višina $h_1$	15 mm
Dolžina $l_2$	9 mm
Višina čeljusti $h$	20 mm

Dolžina čeljusti I	12 mm
ustreza barvni kodi	Xpent1-2
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža