

Garant**Predložna čeljust, gladka 3/5 prevlečena, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361144 80
GTIN	4045197809520
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

Naležna površina 3 mm.

Prednosti:

Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Tehnični opis

Višina h_1	15 mm
Dolžina l_2	9 mm
Višina h_2	17 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina l_1	9 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm

Širina čeljusti b	80 mm
ustreza barvni kodi	Xpent1-2
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža