

Garant

45° rezkar za posnemanje robov HSI GARANT Softcut®, z izvrtino, Ø D: 53,9mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Razred artikla	210

Opis**Uporaba:**

Primerno za posnemanje robov naprej in nazaj.

Primerno za:

Obračalne ploščice SO.T1205.

Napotek:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 3,0** z rezilom art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Serijska	Softcut®
dosegljiva dolžina posnetja l	22 mm
minimalni Ø D	53,9 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.T 120504 PDER
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	65 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalni $\varnothing D_1$	85 mm
dosegljiva višina posnetja h	15 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833
--	--------