

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 6-32****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 133350 6-32 |
| GTIN | 4045197074614 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|----------|
| Ø navoja | 3,51 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 2,85 mm |
| Korakov na colo | 32 |
| Število rezil Z | 3 |
| Korak navoja | 0,794 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Standard | DIN 371 |
| Rezalni material | HSS E |
| Ø držala D _s | 4 mm |
| Celotna dolžina L | 56 mm |
| 4-kotno držalo □ | 3 mm |
| Globine navoja | 10,53 mm |
| Vrsta navoja | UNC |

| | |
|---------------------------|---|
| Velikost navoja | 6-32 UNC |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Kakovost | 2B |
| Oblika prisekanega dela | B |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |