

Garant**Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080081 3
GTIN	4062406362034
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080079 vel. 15.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	15 m
Notranji Ø cevi	9,5 mm
Material cevi	Poliuretan
primerno za	Visokotlačni
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Barva cevi	modra
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi