

Garant**Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080081 4
GTIN	4062406362041
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080078 vel. 10.

Tehnični opis

Material cevi	Poliuretan
Uporabna dolžina cevi	1,5 m
Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
primerno za	Visokotlačni
Barva cevi	oranžna
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

