

Garant**Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080081 5
GTIN	4062406362058
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080078 vel. 15.

Tehnični opis

primerno za	Visokotlačni
Material cevi	Poliuretan
Barva cevi	oranžna
Notranji Ø cevi	9,5 mm
Uporabna dolžina cevi	1,5 m
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

