

Garant**Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 6****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080081 6 |
| GTIN | 4062406362065 |
| Razred artikla | 01A |

Opis**Izvedba:**

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080079 vel. 15.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Material cevi | Poliuretan |
| Uporabna dolžina cevi | 1,5 m |
| Notranji Ø cevi | 9,5 mm |
| Barva cevi | modra |
| Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar |
| primerno za | Visokotlačni |
| Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |

