

Garant**VHM-rezkar, kompozit, potisno rezkanje, Diamant, Ø h10 DC: 4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209548 4
GTIN	4062406362379
Razred artikla	100

Opis

Izvedba:

Specifično **izboljšano rezilo orodja** za optimalno obdelavo kompozitnih materialov.

Dolžina podobna **DIN 6527 dolgi**.

Spirala v levo, **potisno rezkanje**. Rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Tehnični opis

Ø držala D_s	6 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Kot spirale	8 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,08 mm
Dolžina rezil L_c	11 mm
Število zob Z	8
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	19 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø sprostitve D_1	3,9 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za rezkanje utorov v GFK CFK	0,021 mm

Celotna dolžina L	57 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	h10
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Delovna širina a_e pri rezkanju	1xD pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	100 m/min	N
POM GF25	primerno	100 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	100 m/min	N
PEEK GF30	primerno	100 m/min	N
PTFE CF25	primerno	100 m/min	N
PEEK CF30	primerno	100 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	195 m/min	N
CFK	primerno	145 m/min	N
GFK, CFK	primerno	145 m/min	N
Grafit	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		