

**Garant****GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 45stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215540 45
GTIN	4045197809704
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

**Uporaba:**

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

**Napotek:**

Nestopničaste površine se dosežejo z obračalnimi ploščicami art. 215321–215398.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.T 1335..
maksimalni $\varnothing D_1$	59 mm
dosegljiva višina posnetja h	20,8 mm
Kot $\gamma$	45 stopinj
dosegljiva širina posnetja b	20,8 mm

dosegljiva dolžina posnetja l	29,5 mm
minimalni $\varnothing$ D	17 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	52 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3
Serija	Softcut®
Podajanje na zob pri $h_{\text{maks}}$	0,14 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP