



Akumulatorska LED-EX delovna svetilka, Tip: NOVA-EXR



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 081462 NOVA-EXR |
| GTIN | 5708997356180 |
| Razred artikla | 08C |

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX. Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba. Močna in robustna akumulatorska LED-EX delovna svetilka.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje dolžine 5 m.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Število vključenih akumulatorjev | 1 |
| Kapaciteta akumulatorja | 3,35 Ah |
| Napajanje | Akumulatorska |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Lastnosti naprave | Primerno za EX-področje |
| Napetost akumulatorja | 21,6 V |
| Čas delovanja v 2. stopnji | 4 h |
| Svetlobni tok, stopnja 2 | 4000 lm |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Masa | 3900 g |
| Sijalke | LED modul |
| Barvna temperatura | 6000 K |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Zamenljiva sijalka | ne |
| Vrednost CRI | 80 |
| Cona ATEX | Cona 21 |
| Cona ATEX | Cona 1 |
| Celotna širina | 261 mm |
| Čas obratovanja | 2 h |
| Celotna višina | 130 mm |
| Celotna dolžina | 270 mm |
| Svetlobni tok | 2000 lm |
| Oznaka proizvajalca | NOVA EX R |
| Vrsta izdelka | Delovne svetilke |