



Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: 0611



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 079204 0611 |
| GTIN | 015451722432 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Udarni vijačniki za najtežje pogoje uporabe in največje vrtilne momente. **Izredno robusten 2-zobi udarni mehanizem** (Twin Lobe) za najdaljšo življenjsko dobo pri težkih pogojih uporabe. Počasen začetek privijanja, ki je z vsakim udarcem vse hitrejši. **Primerno za vse primere vijčenja**. Enostavna 3-delna zgradba za **najmanjši obseg vzdrževanja**.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------|
| Največja poraba stisnjenega zraka | 1920 l/min |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 18 m/s ² |
| Mere vpenjala za orodja | 1 col |
| Delovni hrup | 99 dB(A) |
| Dolžina | 360 mm |
| Priporočena velikost cevi (notranji Ø) | 13 mm |
| Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9) | M36 |
| Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik |
| Oznaka proizvajalca | 0611 |
| Maksimalno število vrtljajev | 3500 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Masa | 10,4 kg |
| Območje vrtilnega momenta | 1220 - 2440 Nm |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/2 col |
| Priključni navoj | NPT |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |