

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 3/8-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133350 3/8-16
GTIN	4045197074676
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	8 mm
Korakov na colo	16
Korak navoja	1,587 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	9,53 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Globine navoja	28,59 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	3/8-16 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		