

**Obešalnik za orodje, Maks. priklopna masa: 10kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079298 10
GTIN	015451591564
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Robustno aluminijasto ohišje, vrv je iz nerjavnega jekla.

Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.

- **Breztežni viseči položaj delovnih naprav.**
- **Red na delovnem mestu.**
- **Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.**
- **Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.**
- **Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.**
- **Uravnoveženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.**

Z zaustavitvijo odvijanja jeklene vrvi – drži utež na izbrani višini.

Tehnični opis

Dolžina izvleka vrvi	2,5 m
Nosilnost	8 - 10 kg
Masa	3,8 kg

Maksimalna priklopna obremenitev	10 kg
Vrsta izdelka	Obešalnik za orodje