

Garant

Digitalno radijsko 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (Ø 4 mm) XTOUCH, Ø tipalne kroglice: 4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359450 4
GTIN	4062406370602
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Možnost prenosa izmerjenih vrednosti v kombinaciji z GARANT Xconnect št. 359455 1.
- Le za krmilnike Siemens in Heidenhain. Stroj na pultu za upravljanje potrebuje delujoč USB-vhod.
- Visoka natančnost in linearnost. Za povsem samodejno določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine, referenčnih robov in usmerjenosti osi.
- Udobno in enostavno justiranje krožnega teka.
- Veliko delovno območje v vse smeri (x, y, z = 7 mm).
- Kompaktno kovinsko ohišje.
- Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
- Zareze za prelom segmentov.
- Preprosto menijsko vodenje.
- Hitri zagon brez premestitve strojne opreme in pomoči serviserja.
- Poseganje v operacijski sistem orodnega stroja ni potrebno!
- Zmanjšanje izmeta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Samodejni prenos izmerjenih vrednosti v krmilnik stroja z GARANT Xconnect št. 359455 1. Za povsem samodejno določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine, referenčnih robov in usmerjenosti osi. Mogoče je tudi ročno delovanje brez radijskega prenosa (brez XCONNECT).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo CR2 in tipalnim nastavkom art. 359505, vel. 4.

Dodatni pribor:

Ključ za radijski prenos XCONNECT art. 359455 1.

Napotek:

Ustrezni tipalni nastavek art. 359505 4. Ta izdelek je na stroju fiksno nameščen in ga je na drugem stroju mogoče uporabiti le z vnovično zahtevo cikla.

Tehnični opis

Tip baterij	Gumbasta baterija
Odmik x, y, z po	7 mm
Ø držala	16 mm
Širina ohišja	67 mm
Točnost merjenja	< 0,01 mm
Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek)	134 mm
Nadomestni tipalni nastavek	359505 4
Odčitavanje	0,005 mm
Globina ohišja	39 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Hod justiranja	±0,4 mm
Število vključenih baterij	1
prosta dolžina tipalne roke	40 mm
Dolžina ohišja	82 mm
Masa	0,52 kg
Serija	XTOUCH
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Tipalni nastavek za 3D-tipalo Ø tipalne kroglice D 4 mm

359505 4