

**LOMU..08ER-GH, PR1225, Velikost obračalne ploščice: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225230 15
GTIN	2050001942050
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOMU...04ER-GM
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1225
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,06 - 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		