



Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: 6120



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079204 6120
GTIN	015451729462
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni vijačniki za najtežje pogoje uporabe in največje vrtilne momente. **Izredno robusten 2-zobi udarni mehanizem** (Twin Lobe) za najdaljšo življenjsko dobo pri težkih pogojih uporabe. Počasen začetek privijanja, ki je z vsakim udarcem vse hitrejše. **Primerno za vse primere vijačenja**. Enostavna 3-delna zgradba za **najmanjši obseg vzdrževanja**.

Tehnični opis

Območje vrtilnega momenta	815 - 2710 Nm
Dolžina	420 mm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M36
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Maksimalno število vrtljajev	3500 min ⁻¹
Mere vpenjala za orodja	1.1/2 col
Masa	15,7 kg
Oznaka proizvajalca	6120
Največja poraba stisnjenega zraka	1698 l/min
Delovni hrup	97 dB(A)

Maksimalne vibracije v skladu z EN	21,8 m/s ²
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Priključek za stisnjeni zrak	1/2 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)