

Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice Ø 6 mm kratki, Tip: S085



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079447 S085
GTIN	7322590019860
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**

Kratka izvedba, dolžina 215 mm.

Ø vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	G2414 S085
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Masa	0,78 kg

Podatkovni list

Izhodna moč	500 W
Delovni hrup	70 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	252 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6
---	----------