

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 1/2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133400 1/2-20
GTIN	4045197074805
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø navoja	12,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	11,5 mm
Korakov na colo	20
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Globine navoja	38,1 mm
Korak navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	1/2-20 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		