



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: ST100



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Razred artikla	03P

### Opis

#### Izvedba:

ATA – Ravni brusilnik na stisnjen zrak s **3-milimetrskimi vpenjalnimi stročnicami** za fino rezkanje, brušenje in graviranje. **Vgrajen predfilter**. Ravni brusilnik z močjo 40 W z udobno uporabo in največjo hitrostjo 100.000 vrt/min.

#### Uporaba:

**Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!**

### Tehnični opis

Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	ST100
Delovni hrup	62 dB(A)
Dolžina	160 mm
Izhodna moč	40 W
Največja poraba stisnjenega zraka	170 l/min
Maksimalno število vrtljajev	100000 min <sup>-1</sup>
Masa	0,24 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP

Vrsta izdelka

Premi brusilniki