

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134200 M8
GTIN	4045197075048
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

2 spiralna utora s **poliranim** prostorom za odrezke.

Prednosti:

Močna spirala in široki utori omogočajo varno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Do maksimalno 300 N/mm² natezne trdnosti.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Korak navoja	1,25 mm
Ø navoja	8 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
PMMA Akril	primerno	30 m/min	N
PEEK	primerno	30 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		