

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133400 10-32
GTIN	4045197074744
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Korakov na colo	32
Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Ø navoja	4,83 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	14,49 mm
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	10-32 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		