

Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice Ø 6 mm kratki, Tip: S150



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079447 S150
GTIN	7322590019846
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**

Kratka izvedba, dolžina 215 mm.

Ø vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	G2414 S150
Masa	0,78 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,5 m/s ²

Podatkovni list

Delovni hrup	76 dB(A)
Izhodna moč	850 W
Največja poraba stisnjenega zraka	432 l/min
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm

079459 6